



Bano ultrasonico digital de tres frecuencias 27 L

Código: filler_23123

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La limpieza ultrasónica es un proceso que utiliza ultrasonido y un solvente de limpieza apropiado para limpiar los artículos.

- Pantalla digital, de fácil operación para configurar el tiempo y la temperatura.
- Totalmente controlado por microprocesador y es programable
- Protección contra sobretensión y sobrecorriente

• **Características**

- Protección contra bajo nivel de agua
- Cesta y tapa estándar
- Fuente de alimentación: AC220v $\pm$ 10%, 50 / 60Hz; 110V $\pm$ 10%, 60Hz

Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calentamiento (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L*W*H (mm)	Tamaño externo L*W*H (mm)
BellLimpUltDig3F-50STII	27	45	80	100	1~480	10~80	500	800	500*300*180	840*410*400

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)