



Seal-R-Film™ Película Semi-Transparente Auto Sellante - WP

Código: filler_23781

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

[/ux_slider] *Tecnología botánica* [/ux_text]

Multiplicaciones

Seal-R-Film tiene un rendimiento excepcional en el sector de los viveros como cinta de injerto. Seal-R-Film autosellante super versátil que se adapta a todas las superficies. [/ux_text]

- **Seal-R-Film™** ofrece sellado total sobre el objeto que sea colocada, por lo que se utiliza como barrera contra la humedad de los instrumentos y equipos para el cuidado de la salud. Es un producto ideal para trabajar con medios de cultivo.
- Película semi-transparente, termoplástica flexible, auto-sellante y resistente a la humedad que puede estirarse y moldearse hasta superficies irregulares y permanecer en su lugar. La película es auto-adherente cuando se estira sobre y alrededor de una superficie o un objeto. Seal-R-Film (ParaSeal Médico) es prácticamente incolora con un ligero aroma a cera de vela. Tiene un grosor de 0,14 mm (+/- 0,02 mm). El alargamiento y el adelgazamiento ocurren durante el estiramiento para la envoltura y son irreversibles, aunque la película tiene un poco de memoria incorporada que mantiene el objeto que envuelve bien ajustado.

[/tab] [/ux_slider]

Cortar la cinta al tamaño necesario para cubrir la superficie en su totalidad. [/ux_text] [/ux_html]

Separar la cinta Seal-R-Film™ del papel encerado que la protege antes de su uso. [/ux_text]

Estirar la cinta lo necesario para sellar la superficie herméticamente. [/ux_text]

[/video]

[/tab]

4 formatos diferentes:

□

[/tab]

[/tab] [/ux_slider] *Tecnología botánica* [/ux_text]

Multiplicaciones

Seal-R-Film tiene un rendimiento excepcional en el sector de los viveros como cinta de injerto. Seal-R-Film autosellante super versátil que se adapta a todas las superficies. [/ux_text]

- **Seal-R-Film™** ofrece sellado total sobre el objeto que sea colocada, por lo que se utiliza como barrera contra la humedad de los instrumentos y equipos para el cuidado de la salud. Es un producto ideal para trabajar con medios de cultivo.
- Película semi-transparente, termoplástica flexible, auto-sellante y resistente a la humedad que puede estirarse y moldearse hasta superficies irregulares y permanecer en su lugar. La película es auto-adherente cuando se estira sobre y alrededor de una superficie o un objeto. Seal-R-Film (ParaSeal Médico) es prácticamente incolora con un ligero aroma a cera de vela. Tiene un grosor de 0,14 mm (+/- 0,02 mm). El alargamiento y el adelgazamiento ocurren durante el estiramiento para la envoltura y son irreversibles, aunque la película

tiene un poco de memoria incorporada que mantiene el objeto que envuelve bien ajustado.

[/tab]

Cortar la cinta al tamaño necesario para cubrir la superficie en su totalidad. [/ux_text]

Separar la cinta Seal-R-Film™ del papel encerado que la protege antes de su uso. [/ux_text]

Estirar la cinta lo necesario para sellar la superficie herméticamente. [/ux_text] [/ux_slider] [/tab]

4 formatos diferentes:

□

[/tab]

[/tab] Es una película semitransparente, termoplástica flexible, autosellante, resistente a la humedad que se puede estirar y moldear en superficies irregulares y permanece en su lugar.

- Semitransparente
- Termoplástico flexible
- Autosellante
- Película resistente a la humedad que puede estirarse y amoldarse a superficies irregulares y se mantiene en su sitio.

Lo que la hace realmente ideal en situaciones donde estará expuesta al agua e interperie, es por esto que resulta ejemplar su uso en injertos en plantas donde ha demostrado estar a la altura de las exigencias.

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	2 in X 250 ft - 4 in X 125 ft - 4 in X 250 ft
Código de producto	Dimensiones
PRC 2250	2 in X 250 ft
PRC 4125	4 in X 125 ft
PRC 4250	4 in X 250 ft
PRC 2050	20 pulgadas X 50 pies

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)