



Incubadora refrigerada DBO 150 L

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

1. Cámara interna de acero inoxidable; Transición de semicírculo de Foursquare, conveniente para limpiar; El espacio entre los estantes es ajustable.
2. Sistema de control de micro-computadora; LCD con funciones de ajuste de tiempo, memorización de parámetros y recuperación de restablecimiento de energía.
3. Refrigeración libre de influeño y circulación suave de brisa.
4. Muestre el agujero de 52 mm en el lado izquierdo del contenedor.
5. Sello de doble puerta; Puerta interior de goma de goma de silicona de vidrio templado y puerta exterior del sello de goma magnética, que son convenientes para encender / apagar; Cámara interna con luz para una observación conveniente.

BX Modelo Características adicionales:

1. CD Scribe Scribe Controlador de programas de 30 etapas, movimiento redondo, operación de la escalera.
2. Sensor Alarma de falla
3. Capacidad de 150 litros

[/tab]

[/tab]

Cámara interna de acero inoxidable; Transición de semicírculo de Foursquare, conveniente para limpiar; El espacio entre los estantes es ajustable.

Sistema de control de micro-computadora; LCD con funciones de ajuste de tiempo, memorización de parámetros y recuperación de restablecimiento de energía.

Capacidad de 150 litros

Especificaciones técnicas

Modelo	B-BoIncEnfDBO70BIII	B-BoIncEnfDBO150B3	B-BoIncEnfDBO250B3
	B-BoIncEnfDBO70BX	B-BoIncEnfDBO150BX	B-BoIncEnfDBO250BX
Código SKU	B-01-29-000203-0000	B-01-29-000203-0001	B-01-29-000203-0002
	B-01-29-000203-0003	B-01-29-000203-0004	B-01-29-000203-0005
Modo de ciclo	Convección forzada		
Temperatura. distancia	0 ~ 65 °C		

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo	B-BolIncEnfDBO70BIII	B-BolIncEnfDBO150B3	B-BolIncEnfDBO250B3
Resolución de Temperatura	0.1 °C		
	Temp.: 60.5 ° temperatura alta :::		
Uniformidad de la Temperatura	± 1.5 °C		
Cámara interna	Espejo de acero inoxidable		
Concha exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío		
Capa de aislamiento	Poliuretano		
Calentador	Calentador de acero inoxidable		
Potencia nominal	0.8kw	1.0kw	1.2kw
Compresor	Compresor Hermético enfriado por aire		
Criógeno	R134A		
Estructura de descongelación	Control automático Descongelación inteligente		
Agujero de prueba	Diámetro interno 43 mm (uno)		
Fuente de alimentación externa controlada	Zócalo universal exterior (uno), zócalo impermeable interno (uno)		
Temperatura. modo de ajustes	Configuración de botón táctil		
Temperatura. modo de visualización	Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de configuración: la fila inferior		
Temporizador	>center>Modelo BIII: 0 ~ 99.9H BX Modelo: 0 ~ 99.9H x 30 segmento (con la función de espera de tiempo)		
Función de operación	Modelo BIII: Funcionamiento de valor fijo, función de tiempo, parada automática. BX Modelo: Operación del programa		
Sensor	PT100		
FUNCION ADICIONAL	Modelo BIII: Luz LED,desviación, bloqueo de teclas de menú, Memoria de parámetro de falla de alimentación BX Modelo: autodiagnóstico de bucle, alarma de falla del sensor		
Dispositivo de seguridad	Alarma sobre la temperatura,		
Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm)	415 * 350 * 500	490 * 400 * 750	500 * 500 * 950
Tamaño exterior (W * L * H) (mm)	571 * 591 * 1051	646 * 641 * 1301	656 * 741 * 1501
Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm)	686 * 690 * 1211	761 * 740 * 1461	771 * 840 * 1661
Volumen	70L	150L	250L
Carga por bastidor	15kg		
Número de estante	9	12	18
Espacio en los estantes	35mm		
Clasificación de la corriente de la fuente de alimentación	AC220V / 2.3A	AC220V / 3.6A	AC220V / 5.5A
NW / GW (kg)	69/92	86/114	100/139
Estante	2		
Marco de estante	4		



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo	B-BolIncEnfDBO70BIII	B-BolIncEnfDBO150B3	B-BolIncEnfDBO250B3
Accesorios Opcionales	Estantería, puerto RS485, impresora, grabadora, control remoto, alarma de mensajes inalámbricos, almacenamiento de datos de disco U		

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)