

Medidor de formaldehído TM-802 - WP

Código: filler_25333

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aplicación

- La pantalla LCD retroiluminada muestra simultáneamente el formaldehído (HCHO), la temperatura y la humedad, lo que facilita el control.
- El control de la seguridad laboral muestra el TWA (8 horas) y el STEL (15 minutos).
- Utiliza sensores electroquímicos de alta precisión.
- El máximo / mínimo / promedio de retención.
- Almacena 200 registros manualmente.
- Retención de datos.
- Ajuste del valor máximo y mínimo de la alarma de formaldehído.

RIESGOS DEL FORMALDEHÍDO

Características

- Indicación de batería baja
- El registro manual puede ser de hasta 200 lecturas
- Pantalla de luz de fondo.
- La retención máxima / mínima / promedio.
- Ajuste del valor máximo y mínimo de la alarma de formaldehído.
- Monitorización y visualización de la seguridad ambiental laboral para TWA (8 horas), STEL (15 minutos)

Especificaciones

Especificaciones eléctricas

Precisión de las condiciones ambientales: 23°C ± 5°C y HR <80%.

- Medir simultáneamente la densidad, la temperatura y la humedad del formaldehído en el entorno
- Controlar la seguridad laboral en TWA (8 horas) y STEL (15 min)
- Utilice el sensor electroquímico de alta precisión para la medición del formaldehído

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	filler_25333
Codigo del Producto	TM - 802
Fácil de controlar	la pantalla LCD puede mostrar los tres valores de formaldehído; temperatura y humedad al mismo tiempo.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	filler_25333
duración de la batería	es de aproximadamente 75 horas en uso continuo.
Dimensión	191x73x35mm (LxWxH)
Peso	250 g (sin el peso de las baterías)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)