



Esterilizador de vapor a presión cilíndrico horizontal 500L-500A - WP

Código: filler_27091

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción del Esterilizador de vapor a presión cilíndrico horizontal 500L-500A

1. Curso de esterilización esterilización automática controlada, fácil de operar. 2. Con función de secado, secado de vendaje adecuado. 3. Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión. 4. El mecanismo de apertura de la puerta no se puede operar hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027MPa. No se puede encender si la puerta no cierra bien. 5. El valor de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 MPa y el vapor se escape al tanque de agua. 6. La energía se cortará automáticamente, cortará el agua y la alarma cuando la máquina carezca de agua. 7. La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.

Curso de esterilización esterilización automática controlada, fácil de operar. Con función de secado, secado de vendaje adecuado. Con dispositivo de protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.

Especificaciones técnicas

Modelo	BE-BoEstVap150A	BE-BoEstVap200A	BE-BoEstVap280A	BE-BoEstVap400A	BE-BoEstVap500A
Código SKU	B-01-29-0200-0000	B-01-29-0200-0001	B-01-29-0200-0002	B-01-29-0200-0003	B-01-29-0200-0004
cámara de esterilización	150L	200L	280L	400L	500L
volumen	φ440×1000mm	φ515×1000mm	φ600 × 1000 mm	φ700×1100mm	φ700×1300mm
presión laboral	0.22MPa				
temperatura de trabajo	134 °C				
Ajuste de temperatura	105 °C-134 °C				
Tiempo de esterilización	0-60 minutos				
tiempo de secado	0--60min				
Promedio de calor	≤±1 °C				
Energía	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz	18KW/380V 50Hz	18KW/380V 50Hz
Dimensión	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Dimensión de transporte	1550×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1800×1050×2100	1850×1050×2100

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)