

Microscopio binocular - WP

Código: filler_27095

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los microscopios para la enseñanza deben ser fáciles de usar y adaptados a los estudiantes, es decir, capaces de soportar un uso intensivo y una manipulación brusca.

un uso intensivo y una manipulación brusca.

El moderno Bell-Microbino es un microscopio básico y es especialmente apreciado cuando el presupuesto es limitado. limitado. El modelo básico viene con un condensador de objetivo fijo y una platina plana. Todos los modelos con platina platina mecánica integrada se suministran con un condensador Abbe. Todos los modelos están equipados con objetivos acromáticos acromáticos de 35 mm. Las baterías recargables incorporadas permiten el funcionamiento sin cable.

Especificaciones

Microscopio Binocular Bell-MicroBino

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	filler_27095
Cabezal visor	Cabezal binocular sin compensación
Ocular	WF10X
Objetivo	Objetivo cromático 4x 10x 40x(S) 100x(S) Aceite
Platina	Platina mecánica de doble capa
Condensador	N.A.1.25 Abbe condensador con diafragma iris y filtro
Enfoque	Ajuste coaxial de enfoque grueso y fino con mecanismo de cremallera y piñón.
Fuente de luz	1W LED 1300MA batería recargable(no incluida)+ adaptador(100 - 240V; 50 / 60HZ

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)