

## Matraces erlenmeyer de cuello ancho con graduacion DIN 12385, vidrio boro 3.3 - 10ml - WP

**Código:** filler\_27149

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| Modelo                   | Código Sku        | Capacidad (ml) | Diámetro máximo mm | Diámetro del cuello mm | Altura mm | /caja |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------|-------|
| BellVid-EMatraceCECG-5   | B-01-21-1006-0000 | 5              | -                  | -                      | -         | -     |
| BellVid-EMatraceCECG-10  | B-01-21-1006-0001 | 10             | -                  | -                      | -         | -     |
| BellVid-CFrascoBABV-100  | B-01-21-0106-0100 | 100            | 64                 | 34                     | 105       | 192   |
| BellVid-EMatraceCECG-150 | B-01-21-1006-0002 | 150            | -                  | -                      | -         | -     |
| BellVid-EMatraceCECG-200 | B-01-21-1006-0003 | 200            | -                  | -                      | -         | -     |
| BellVid-CFrascoBABV-250  | B-01-21-0106-0101 | 250            | 85                 | 50                     | 140       | 72    |
| BellVid-EMatraceCECG-300 | B-01-21-1006-0004 | 300            | -                  | -                      | -         | -     |
| BellVid-CFrascoBABV-500  | B-01-21-0106-0102 | 500            | 105                | 50                     | 175       | 48    |
| BellVid-CFrascoBABV-1000 | B-01-21-0106-0103 | 1000           | 131                | 50                     | 220       | 24    |
| BellVid-CFrascoBABV-2000 | B-01-21-0106-0104 | 2000           | 153                | 72                     | 276       | 12    |
| BellVid-CFrascoBABV-3000 | B-01-21-0106-0105 | 3000           | 190                | 106                    | 285       | 8     |
| BellVid-CFrascoBABV-5000 | B-01-21-0106-0106 | 5000           | 220                | 108                    | 322       | 4     |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)