

Manto calefactor, 220V, 50Hz, 2000 ml. - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Controlador de temperatura PID de pantalla única.
- Calentamiento rápido, uniformidad de temperatura y control de temperatura de alta precisión.
- Sensor de temperatura PT100, con soporte de sensor ajustable y varillas inoxidable.
- Equipo de calentamiento general de hasta 450°C

Capacidad (ml): 50-20000 Superficie Max. Temp.(°C): 450°C Rango de control de temperatura: RT+20~250°C

Especificaciones técnicas

Model	-	-	BellManCalDig-250	BellManCalDig-500	BellManCalDig-1000	
Código SKU				B-01-19-0204-0002	B-01-19-0204-0003	B-01-19-0204-0004
Funcion	Capacidad(ml)	50ml	100ml	250ml	500ml	1000ml
Modo Calefacción	Conducción de calor superficial					
Superficie Max. Temp. (°C)	450°C					
Rango de control de temperatura	RT+20~250°C					
Estructura	Elemento calefactor	Nichrome wire				
Proteccion	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad					
Potencia calorífica (kW)	0.08kW	0.1kW	0.15kW	0.25kW	0.35kW	
Controller	Modo de trabajo	Continuo				
Specification	Diametro Exterior (mm)	□220×165mm	□280×220mm			
Diametro de Embalaje (mm)	230×230×195mm	290×290×300mm				
Voltaje(V)	100□120V or 200□240V					
N.W.(Kg)	2.5Kg	5.5Kg				
G.W. (Kg)	2.8Kg	6Kg				

Modelo	BellManCalDig-2000	-	-	-	-	
Código SKU		B-01-19-0204-0005				
Funcionalidad	Capacidad(ml)	2000ml	3000ml	5000ml	10000ml	20000ml
Modo Calefaccion	Conducción de calor superficial					
Superficie Max. Temp. (°C)	450°C					
Rango de control de temperatura	RT+20~250°C					
Estructura	Elemento calefactor	Nichrome wire				

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo	BellManCalDig-2000	-	-	-	-	
Proteccion	High quality aluminum silicate cotton	v				
Potencia calorifica (kW)	0.08kW	0.1kW	0.15kW	0.25kW	0.35kW	
Controlador	Modo de trabajo	Continuo				
Especificaciones	Diametro Exterior (mm)	□330×230mm	□340×245mm	□350×250mm	□425×320mm	□470×340mm
Diametro de Embalaje (mm)	340×340×350mm	360×360×300mm	390×390×310mm	380×380×330mm	510×510×300mm	
Voltaje(V)	100□120V or 200□240V	220~240V				
N.W.(Kg)	6.5Kg	7.5Kg	8Kg	9.8Kg	16Kg	
G.W. (Kg)	7Kg	8Kg	9.2Kg	12Kg	20Kg	

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)