



Autoclave vertical (rueda de mano de pulso de vacío) 75L - WP

Código: filler_27879

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Autoclave Vertical (rueda de mano de pulso de Vacío) Especificaciones

- Pulso de escape de vacío: para garantizar el efecto de la esterilización de vapor
- La punta de prueba extraíble detecta la temperatura interna del líquido directamente, para asegurar el efecto de la esterilización del programa líquido
- Circulación interna del agua de vapor
- La pantalla LCD muestra los códigos de presión, temperatura, tiempo y error.
- Impresora incorporada estándar para registrar la información durante todo el proceso de esterilización.
- La pantalla LCD muestra los códigos de presión, temperatura, tiempo y error.
- Impresora incorporada estándar para registrar la información durante todo el proceso de esterilización.
- Capacidad / Volumen (L) : 50 / 75.
- Peso bruto (kg) : 150

Especificaciones técnicas

Modelo		BellAutVacPul-50	BellAutVacPul-75
Capacidad / Volumen (L)		50L	75L
Tamaño de la cámara (cm)		φ386 * 490	φ386 * 670
Material de la cámara		304 acero inoxidable	304 acero inoxidable
Presión máxima		0.25MPa	0.25MPa
Temperatura de trabajo		124 °C o 136 °C	124 °C o 136 °C
Presión laboral		0.22MPa	0.22MPa
Temperatura de trabajo		121 °C o 134 °C	121 °C o 134 °C
Exactitud de la temperatura		± 0.16 °C	± 0.16 °C
Sistema de vacío		Expulsión en el sistema de vacío	Expulsión en el sistema de vacío
Patrones de circulación		Circulación interna de agua de vapor	Circulación interna de agua de vapor
Carga	Instrumentos sólidos	12kg	15kg
	Equipo envuelto	8kg	10kg
	Carga porosa	4kg	5kg

Consumo de energía		5500w (5.5KW)	5500w (5.5KW)
Fuente de alimentación		AC 220V, 50 / 60Hz	AC 220V, 50 / 60Hz
Cesta SS		1 Pieza	1 Pieza
Tamaño externo (mm)		610 * 700 * 1100	610 * 700 * 1100
Tamaño del paquete (mm)		710 * 800 * 1300	710 * 800 * 1300
Peso bruto (kg)		150	150

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)