

Maquina pulidora de muestras metalograficas Bell-MaqPMM-260 - WP

Código: filler_28361

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	filler_28361
Diámetro del disco de esmerilado y pulido	203mm (O 250mmPersonalizado)
Velocidad de rotación	300 / 600rpm (Dos pasos de velocidad estacionaria) (O 50 / 1000rpm 150 / 300rpmPuede ser ordenado)
Diámetro del papel abrasivo	Φ200mm (Φ250mm Puede ser ordenado)
Motor	Yc713; 550W
Fuente de alimentación	3 fases AC 380V 50Hz
Dimensión	710*680*330
Peso	50KG

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)