

## Membranas, 2.5" x. 025" (pkg/12) - WP

**Código:** filler\_29961

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| Imagen | Descripción                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
|        | HM-4180.14<br>Membrana de látex, 35 mm (1,4"), 0,012" de espesor  |
|        | HM-4180.15<br>Membrana de látex, 38 mm (1,5"), 0,012" de espesor  |
|        | HM-4180.20<br>Membrana de látex, 50 mm (2"), 0,012" de espesor    |
|        | HM-4180.25<br>Membrana de látex, 2,5", 0,012" de espesor          |
|        | HM-4180.28<br>Membrana de látex, 70 mm (2,8"), 0,012" de espesor  |
|        | HM-4180.40<br>Membrana de látex, 100 mm (4"), 0,012" de espesor   |
|        | HM-4180.60<br>Membrana de látex, 150 mm (6"), 0,012" de espesor   |
|        | HM-4180.14T<br>Membrana de látex, 35 mm (1,4"), 0,025" de espesor |
|        | HM-4180.15T<br>Membrana de látex, 38 mm (1,5"), 0,025" de espesor |
|        | HM-4180.20T<br>Membrana de látex, 50 mm (2"), 0,025" de espesor   |
|        | HM-4180.25T<br>Membrana de látex, 2,5", 0,025" de espesor         |
|        | HM-4180.28T<br>Membrana de látex, 70 mm (2,8"), 0,025" de espesor |
|        | HM-4180.40T<br>Membrana de látex, 100 mm (4"), 0,025" de espesor  |
|        | HM-4180.60T<br>Membrana de látex, 150 mm (6"), 0,025" de espesor  |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)