

Maquina de compresion automatica 2000Kn 5080 1HP 220V 50/60Hz HCM- 2000iHA.4F - WP

Código: filler_30161

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

	HCM-2500iHA Máquina de Compresión Serie HCM-2500, 250K (1012kN), Controlador Automático HCM-5080, 1HP 110V 60Hz
	HCM-2500iHA.4F Máquina de Compresión Serie HCM-2500, 250K (1012kN), Controlador Automático HCM-5080, 1HP 230V 50/60Hz
	HCM-2500iHAC Máquina de compresión serie HCM-2500, 250 K (1012 kN), controlador de consola automático HCM-5070, 1 HP 110 V 60 Hz
	HCM-2500iHAC.4F Máquina de compresión serie HCM-2500, 250 K (1012 kN), controlador de consola automático HCM-5070, 1 HP 230 V 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)