

Tapa superior 2.242" - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Imagen	Descripción
	HM-4199.35T Celda triaxial, 35mm Top Cap/Base Set, aluminio anodizado
	HM-4199.14T Celda triaxial, tapa superior de 1.4" solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.38T Celda triaxial, tapa superior de 38 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.15T Celda triaxial, tapa superior de 1.5 "solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.50T Celda triaxial, tapa superior de 50 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.20T Celda triaxial, tapa superior de 2.0 "solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.70T Celda triaxial, tapa superior de 70 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.28T Celda triaxial, tapa superior de 2.8" solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.100T Celda triaxial, tapa superior de 100 mm solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.40T Celda triaxial, tapa superior de 4.0 "solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.150T 150mm Top Cap solamente, aluminio anodizado
	HM-4199.60T Celda triaxial, tapa superior de 6.0 "solamente, aluminio anodizado

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)