

CBR / marshall totalmente automatico - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Imagen	Descripción
	Transductor potenciómetro lineal Ver Opciones
	Células de carga, tipo S Ver Opciones
	H-4178 Pistón de penetración
	Soportes de montaje del transductor Ver Opciones
	HM-5001SW NEXT CBR/LBR Módulo de software

Especificaciones técnicas

Imagen	Descripción
	Transductor potenciómetro lineal Ver Opciones
	Células de carga, tipo S Ver Opciones
	H-4178 Pistón de penetración
	Soportes de montaje del transductor Ver Opciones
	HM-5001SW NEXT CBR/LBR Módulo de software

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)