

Termopar con cable trenzado de acero, cable de 6000 mm, -40/480C - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

K-Thermocouple, -40° a +480°C, acero trenzado

Termopar K de cable trenzado de acero para uso con termómetros digitales HT-4797 y HT-4798. El rango es: -40 ° a + 480 ° C.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)