

## Sondas de transmision/recepcion, 150 khz (1 par) - WP

**Código:** filler\_30367

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Sondas de transmisión/recepción exponencial, 150 kHz (1 par) para usar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390

### Especificaciones técnicas

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| HC-6390.2<br>Sondas de transmisión/recepción exponencial, 150 kHz (1 par) |
|---------------------------------------------------------------------------|

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)