

Cables para sondas, 12' (3.5m) (1 par) - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cables para sondas, 3,5 m (1 par) para utilizar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390.

Especificaciones técnicas

HC-6390.5
Cables para sondas, 3,5 m (1 par)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)