

## Baño de agua 13Lts acero inox. con tapa - WP

**Código:** filler\_30417

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

BellBañoAg13-Ait temperatura constante caja de baño de agua (también conocido como digital displaythree-way tanque de agua a temperatura constante, digital display tanque de agua a temperatura constante, tanque de agua a temperatura constante, de tres vías caja de baño de agua a temperatura constante,electrotérmica caja de baño de agua a temperatura constante y de tres vías tanque de agua a temperatura constante)

Es una "olla de baño de agua", "Tanque de temperatura del agua", "tanque de desinfección de ebullición", "Los productos integrales para tres propósitos se utilizan para la destilación, secado, concentración, impregnación de productos químicos o biológicos y la prueba de calentamiento a temperatura constante o desinfección de ebullición de los instrumentos; también pueden utilizarse para otras pruebas de calentamiento a temperatura constante.

El baño de agua a temperatura constante hh-w420 es adecuado para laboratorios y laboratorios de empresas e instituciones como investigación científica, universidades, sanidad, prevención de epidemias, petróleo, metalurgia e industria química.

Descripción de la estructura del producto de la caja del baño de agua de temperatura constante hh-w420: La carcasa está hecha de chapa de acero mediante tratamiento de pulverización electrostática, y el tanque interior y la cubierta superior están hechos de acero inoxidable, que tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y fácil limpieza.

El método de calentamiento es por tubo de calefacción eléctrica de inmersión tipo "U". El control de temperatura adopta un controlador de temperatura inteligente de alto rendimiento y alta precisión con pantalla digital para controlar la temperatura. La lectura es intuitiva y precisa, y se puede ajustar arbitrariamente dentro del ámbito de uso

El modelo de utilidad tiene las ventajas de estabilidad, fiabilidad, alta precisión, operación simple, uso conveniente, etc.

Parámetros técnicos del baño de agua a temperatura constante hh-w420

Modelo: hh-w420

Fuente de alimentación: 220V 50Hz

Rango de control de temperatura: temperatura ambiente - 99,9 °C (pantalla digital inteligente control de temperatura inteligente con pantalla LED)

Resolución de temperatura: 0,1 °C

Fluctuación de la temperatura del agua:  $\leq \pm 0,5$  °C

Potencia de calentamiento: 1000W

Tamaño del estudio (largo x ancho x alto): 420x180x200mm

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)