



Maquina de hielo en bloques partidos BellMaqHieCub-1050 - WP

Código: filler_30465

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Modelo: BellMaqHieCub-1050

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	filler_30465
Producción diaria	500kg
Capacidad de almacenamiento de hielo:	220kg
Forma del hielo:	23 * 23 * 23mm hielo cuadrado pequeño 9~10g
Tamaño:	760 * 830 * 1820mm
Refrigerante:	R404A
Voltaje y potencia:	220V / 50Hz 1800W
Modo de condensación:	refrigeración por aire / agua

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)