

Maquina perforadora de nucleo de hormigon B-testi15A - WP

Código: filler_30699

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	2KW - Φ150mm - 400 mm
Max. Diam. de Perforacion	Φ150mm
Max Profundidad de Perforacion	400 mm
Potencia del motor	2KW
Voltaje del motor	AC220V

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)