



Olfatómetro Portatil Sm100 - WP

Código: filler_32351

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Olfatómetro Portátil Sm100

Medición de olores en el campo

Descripción general del olfatómetro portátil SM100:

El olfatómetro portátil SM100 de Scentroid es el dispositivo de medición de olores en el campo más preciso del mundo que permite a los usuarios cuantificar con precisión la intensidad del olor ambiental en OU/m3. Este revolucionario dispositivo ofrece una alternativa fácil de usar y rentable a la estimación de la intensidad del olor o al uso de costosos laboratorios de medición de olores. Además, el uso del SM100 ayuda a evitar la degradación de la muestra causada por el envío (tiempo, temperatura y presión) al laboratorio más cercano. Cada SM100 extrae una muestra de aire ambiente a través de una bomba Venturi y la diluye con aire fresco e inodoro de un tanque de aire comprimido. El operador utiliza una válvula deslizante ajustable para controlar la proporción de aire fresco y aire ambiente, que luego se alimenta a través de una válvula deslizante a la máscara facial de PTFE. El indicador de posición de la válvula muestra la fuerza de la muestra (dilución hasta el umbral o OU). El SM100 no requiere bolsas de muestras, ni filtros que cambiar, ni bombas u otras piezas móviles que mantener. Realmente un instrumento en el que puede confiar.

Utilice el olfatómetro portátil SM100 para:

Realizar evaluaciones diarias de olores e identificar sus fuentes Determinar la eficacia de la mitigación de olores Evaluar el impacto de las emisiones de olores en los residentes cercanos Supervisar el cumplimiento de las emisiones y realizar el cribado de N-butanol Realice mediciones de olores desde: Aire ambiente sin ningún equipo de muestreo adicional Chimeneas o entradas de filtro directamente Cámaras de fundente Muestras de aire en bolsas de PTFE/Tedlar Actualice al olfatómetro portátil SM100 disponible [/tab] **Dilución: Rango de dilución (Ou/m3):** 2 - 30,000 (2^{15}) **Principio de dilución:** educador de acero inoxidable **Número de pasos de dilución:** 15 (rango ajustable) **Flujo de aire:** Capacidad de suministro de aire: 15 minutos **Caudal de presión:** 20 litros por minuto **Presentación Velocidad de la cara:** 0.3 **Presión del tanque:** 4500 PSI **Hardware: Mascarilla:** Material húmedo de PTFE de media cara: acero inoxidable y PTFE **Requisitos de energía:** Ninguno **Dimensiones:** 16" x 6" x 6" x 8 lbs [/tab]



DOWNLOAD SPEC SHEET

<https://youtu.be/YZK87XCtHTI>[/embed]

<https://youtu.be/I7qZX1FkPZ0>[/embed] https://youtu.be/OJi_u6INLmg[/embed] [/tab]

Olfatómetro Portátil Sm100

Medición de olores en el campo

El dispositivo de medición de olores en el campo más preciso del mundo, que permite a los usuarios cuantificar la intensidad del olor ambiental en OU/m³

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)