



Balanza - 30kg - 0.1gr - Externa - Belltronic (historico BB-300001K)

Código: BB-300001K

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza de laboratorio de sobremesa con calibración externa, pensada para pesajes de hasta 30 kg con legibilidad de 0,1 g. Referencia comercial Cotecno: **B-01-02-09-0106** (Belltronic).

Características principales

- Capacidad máxima: **30 kg**.
- Legibilidad / resolución: **0,1 g**.
- Plato de pesaje en acero inoxidable, tamaño aproximado **19 x 25 cm** (255 x 190 mm, espesor 1 mm).
- Base en ABS; sensor de aluminio de alto rendimiento con protección por sobrecarga.
- Display LCD de alta definición con retroiluminación.
- Funciones: tara de rango completo, conteo, porcentaje, conversión de unidades, seguimiento de cero, apagado automático e indicador de batería baja.
- Interfaz de comunicación **RS232C**; opciones de batería recargable, gancho inferior y doble display según configuración.
- Dimensiones exteriores aproximadas: **295 x 260 x 110 mm** (32 x 26 x 11 cm).
- Tiempo de estabilización de lectura: aprox. **2 s**.
- Alimentación AC/DC; batería recargable opcional 6 V / 4 Ah (autonomía típica > 40 h cuando se incluye).
- Unidades: g, kg, oz, ct, lb.

Marca comercial: **Belltronic**. Use el SKU **B-01-02-09-0106** para cotizar, comprar y stock canónico.

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	BB-300001K
Modelo	XU300001Y
SKU canonico	B-01-02-09-0106
Configuracion	30 kg - 0,1 g
Capacidad	30 kg
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Celda de carga / Precision

Especificación	BB-300001K
Calibración	Externa
Plato	19 x 25 cm
Display	LCD
Dimensiones	295 x 260 x 110 mm
Interfaz	RS232C
Alimentación	AC/DC

Aplicaciones

- Laboratorio general y control de calidad con pesajes de hasta 30 kg y resolución de 0,1 g.
- Preparación de muestras, conteo de piezas y pesaje porcentual en procesos productivos o de I+D.
- Bancos de trabajo donde se requiere balanza de sobremesa con plato amplio y lectura LCD clara.
- Operaciones que necesiten interfaz RS232 para registro o integración con sistemas de datos.

Para compra y reposición use exclusivamente el SKU canónico **B-01-02-09-0106**.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)