



Estufa/horno de secado - 50L - Aire forzado - 200°C - Aire forzado plus - BELL

Código: B-I9153

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Especificaciones técnicas Compara variantes usando ficha técnica tecnico validado. Especificacion 54 L - RT+5~200 C - 600 W Modelo B2-01-29-STK.02 Configuracion 54 L - RT+5~200 C - 600 W Capacidad 54 L Rango de temperatura RT+5~200 C Potencia 600 W Camara interior Acero inoxidable Alimentacion electrica 220 V <http://www.cotecno.cl> 76.723.534-8 Page 1 / 1

Modelo legacy: B2-01-29-STK.02.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Horizontal
Modelo	B2-01-29-STK.02
Marca	Belltronic
Tipo	Horno de secado por aire forzado
Configuración	Horizontal
Volumen	54 L
Rango de temperatura	RT +5 a 200 °C
Fluctuación	±1 °C
Uniformidad	±2,5 °C
Resolución	0,1 °C
Temporizador	1-9999 min
Potencia	600 W
Alimentación	AC 220 V, 50 Hz
Bandejas	2 estándar / 5 máximo
Peso neto/bruto	35/43 kg
Cámara (A×P×H)	42×37×35 cm
Exterior (A×P×H)	71×56×42 cm
Embalaje (A×P×H)	82×66×69 cm
Circulación de aire	Horizontal



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)