



VACUUM DRYING OVEN BOV-50V

Código: B2-01-29-STK.08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El horno BOV-50V es un horno de secado al vacio para tratamiento de secado y calentamiento en ambiente de vacio, orientado a muestras sensibles al calor, faciles de descomponer u oxidar.

- Material exterior: placa de acero laminado en frio con superficie pulverizada.
- Material interior: placa de acero inoxidable SUS.
- Control de temperatura por microprocesador PID con pantalla LED.
- Anillo de sello de silicona integral para buena hermeticidad.
- Puerta de doble vidrio templado.
- Funcion de memoria de parametros para reanudar la operacion despues de restaurar energia.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	53 L - RT+10~250 C - 0~9999 min
Tipo	Al vacio
Capacidad	53 L
Temperatura maxima	250 C
Rango de temperatura	RT+10~250 C
Fluctuacion de temperatura	±1 C
Grado de vacio	<133 Pa
Pantalla de vacio	Manometro de presion de vacio tipo puntero
Control de vacio	Control manual
Rango de temporizador	0~9999 min
Alimentacion electrica	220 V, 50/60 Hz estandar; 110 V, 50/60 Hz opcional con transformador externo
Consumo	1400 W
Estantes	Estante de aluminio x2
Accesorios estandar	Estantes
Camara interior	Acero inoxidable
Tamano interno	416 x 370 x 346 mm
Tamano externo	710 x 562 x 544 mm
Tamano de empaque	790 x 660 x 670 mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	53 L - RT+10~250 C - 0~9999 min
Peso neto	67 kg
Peso bruto	79 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)