



Cabina estándar de curado de concreto

Código: B-01-32-0500-2400

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cabina estándar de curado de concreto con funciones declaradas por el fabricante de calefacción, enfriamiento directo, pulverización y control de temperatura y humedad.

La unidad de control digital muestra permanentemente la temperatura y la humedad relativa, además de las fases de operación. El gabinete utiliza calefactores eléctricos tipo U y humidificación ultrasónica.

Especificaciones técnicas

Unidad de control digital	Temperatura y humedad relativa visibles permanentemente, junto con las demás fases de operación.
Voltaje	AC 220 V ± 10 %
Potencia del compresor	125 W
Potencia de calefacción	600 W
Humedad	>95 % HR
Rango de temperatura	15 a 30 °C; ± 1 °C
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento directo, evaporador de serpentín y condensador expuesto; ventilador interior para favorecer el intercambio de calor y reducir la diferencia de temperatura.
Calefacción	Tubos calefactores eléctricos tipo U
Humidificador	Humidificador ultrasónico por atomización molecular de agua; asegura humedad superior a 95 % HR.
Cámara de trabajo	600 x 550 x 1380 mm
Dimensiones exteriores	1180 x 860 x 1640 mm
Acabado exterior	Carcasa pintada con recubrimiento de polvo de poliéster.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)