



Minicentrifuga-Vortex, Multi-Spin, AC 100-240 V, 50/60 Hz

Código: BS-010205-AAN

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Minicentrifuga-Vortex. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Minicentrifuga-Vortex, Multi-Spin, AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1000-3500 rpm.incluye.

Tipo: Minicentrifuga-Vortex

Minicentrifuga-Vortex, Multi-Spin, AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1000-3500 rpm.incluye rotors R-1.5 , R-0.5/0.3

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	pack No especificado
Tipo de equipo	Sobremesa
Aplicacion	General
Refrigeracion	No refrigerada
Configuracion incluida	Rotor incluido 12x0.2 mL / 12x0.5 mL / 12x1.5/2 mL
Capacidad exacta	12x0.2 mL, 12x0.5 mL, 12x1.5/2 mL
Clase de capacidad	Microtubos <=2 mL
Velocidad maxima	6000 rpm
Rango de velocidad	Hasta 6.000 rpm
RCF maximo	3000 xg
Rango RCF	Hasta 3.000 xg
Alimentacion	AC 100-240 V, 50/60 Hz; salida DC 12 V
Capacidad / rotor	R-1.5: 12 x 1.5/2 mL; R-0.5/0.2: 12 x 0.5 mL + 12 x 0.2 mL
Formato	Mini/compacta
Incluye rotor	R-1.5 y R-0.5/0.2
Modelo	MSC-3000
RCF máximo	800 xg
Tipo	Centrifuga-vortex
Velocidad	1.000-3.500 rpm
Velocidad máxima	3500 rpm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación

pack No especificado

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)