



MSV-3500 - Agitador vórtex de velocidad múltiple (incluye 4 plataformas)

Código: BS-010210-TAH

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El agitador vórtex de velocidad múltiple MSV-3500 está diseñado para mezclar de modo suave o intensivo reactivos en tubos de plástico de diferente tipo y tamaño (0,2 a 50 ml). Está diseñado para su funcionamiento en laboratorios de ciencias biológicas que trabajan en los campos de la bioquímica y la biología molecular y celular. Cuenta con cuatro tipos de plataformas intercambiables: para tubos de microanálisis tipo Eppendorf y para tubos de 10, 15 y 50 ml (diámetro de 12, 16 y 30 mm). Las plataformas se pueden solicitar por separado o como un solo juego junto con MSV-3500. El control del microprocesador se encarga de la velocidad y el tiempo. La pantalla LCD indica dos líneas de valores: los valores reales de velocidad y tiempo y los programados. La unidad proporciona la velocidad máxima de rotación de la plataforma para la mezcla eficaz de microvolúmenes (menos de 5 µl) de muestras.

Configuración Cotecno

- Código Biosan: BS-010210-TAH.
- Descripción comercial proveedor: MSV-3500, agitador vórtex de velocidad múltiple con 4 plataformas.
- Incluye 4 plataformas: SV-16/8, SV-10/10, SV-8/15 y SV-4/30.

Especificaciones técnicas principales

Principio de mezcla excéntrico	+
Intervalo del control de velocidad	300-3500* rpm * La velocidad máxima depende de la carga
Tiempo de aceleración	15 s (max)
Ajuste de tiempo digital	0-60 min / sin parada
Señal sonora del temporizador	+
Pantalla	LCD, 16 x 2 caracteres
Tiempo de funcionamiento continuo máximo	8 h
Carga máxima	0.2 kg
Órbita	4 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	180x170x145 mm
Peso	2.6 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 1 A / 12 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100-240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V

Validar configuración final, accesorios, alimentación, disponibilidad y ficha técnica antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Especificación	BS-010210-TAH
tamaño	0,2 a 50 ml
mezclar	de modo suave o intensivo
tipos de plataformas intercambiables	cuatro tipos
para tubos de	10, 15 y 50 ml (diámetro de 12, 16 y 30 mm)
microprocesador	se encarga de la velocidad y el tiempo
La pantalla LCD	dos líneas de valores: los valores reales de velocidad y tiempo y los programados
microvolúmenes	menos de 5 µl
Incluye	4 plataformas: SV-16/8, SV-10/10, SV-8/15 y SV-4/30.
plataformas intercambiables	tubos de microanálisis tipo Eppendorf
Principio de mezcla excéntrico	+
Intervalo del control de velocidad	300-3500* rpm * La velocidad máxima depende de la carga
Tiempo de aceleración	15 s (max)
Ajuste de tiempo digital	0-60 min / sin parada
Señal sonora del temporizador	+
Pantalla	LCD, 16 x 2 caracteres
Tiempo de funcionamiento continuo máximo	8 h
Carga máxima	0.2 kg
Órbita	4 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	180x170x145 mm
Peso	2.6 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 1 A / 12 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100-240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)