



Medidor de estatica digital: con estuche, cable de tierra y asa

Código: 9302

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Ideal para medir la intensidad y la polaridad de la carga electrostática en el área de prueba, el medidor estático digital es un dispositivo portátil fácil de usar, ideal para verificar rápidamente el nivel de carga electrostática alrededor del equipo antes de la prueba, para facilitar un control óptimo.

- Unidad compacta y ligera
- Mide la carga electrostática en el rango de 0 a ± 20 kV

Peso del paquete: 5 kg

Dimensiones del paquete: 50*35*28 cm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)