



GTI MiniMatcher MM-4e

Código: 7600-0000-1827

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La Cabina de Iluminación Controlada MM-4E proporciona cinco fuentes de iluminación espectralmente diferentes para una evaluación y comparación de color visual exacta, duplicación del ambiente de iluminación de su cliente, y una fácil detección de metamerismo. El MM-4E incluye un nuevo control digital que confirma la fuente seleccionada mediante un pulsador iluminado, y es fácilmente programable para proporcionar una secuenciación automática de fuentes de iluminación de un solo toque. Haga clic aquí para el Catálogo del MM-4e. Haga clic aquí para el Manual del MM-4e. Características Luz de Tienda (TL84 o CWF) Luz de Casa (Horizonte o incandescente A) Luz de Día Artificial (D65 o D50) Su elección (TL84, TL83, D50, 30U) ,ultravioleta (UVA BLB) Temporizador adicional incorporado de lámpara de verano

Especificaciones Fuentes de iluminación estándar Modelos de 120 V Modelos de 230 V Luz de día*: Luz de día artificial (D65) Luz de día artificial (D65) Luz de tienda: Fluorescente blanca fría TL84 fluorescente Luz de casa: Incandescente (Iluminante A) Incandescente (Iluminante A) Optional*: TL83 3000K standard TL83 3000K standard Ultravioleta*: UVA (BLB) UVA (BLB) Área de visión 14.25" x24"x16" (36cm x 61 cm x 41 cm) entorno Gris neutral Munsell N7 Otras fuentes de visión fluorescentes pueden ser substituidas por pedido

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)