

Centrifuga de sobremesa

La centrifuga de sobremesa DSC-200D es de tipo digital. Puede configurar la velocidad y el tiempo fácilmente, y la pantalla LED puede mostrar el valor de RCF o RPM. La velocidad máxima de la máquina centrifuga de mesa es 6000 rpm.



Rotor UAR-1508



Tube adapter

Centrifuga sobremesa DSC-200D, rotor UAR-1508, rango Vel 6000rpm, Tapa 8x10-15ml

Código: B-Dsc-200D**Marca:** N/D[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Centrifuga sobremesa DSC-200D. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Centrifuga sobremesa DSC-200D, rotor UAR-1508, rango Vel 6000rpm, Tapa 8x10-15ml.

Tipo: Centrifuga sobremesa DSC-200D

Referencia de nombre: Centrifuga sobremesa DSC-200D, rotor UAR-1508, rango Vel 6000rpm, Tapa 8x10-15ml

Dato del nombre: 15 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-Dsc-200D
Tipo de equipo	Sobremesa
Aplicacion	General
Refrigeracion	No refrigerada
Configuracion incluida	Rotor incluido UAR-1508 8x10-15 mL
Capacidad exacta	8x10-15 mL
Velocidad maxima	6000 rpm
Rango de velocidad	Hasta 6.000 rpm
RCF maximo	4265 xg
Rango RCF	3.001-10.000 xg
Timer	0-30 min
Ruido	<60 dB(A)
Dimensiones	280 x 280 x 265 mm
Peso neto	4,8 kg

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)