



Permeametro Guelph, kit completo

Código: 2800K1

Marca: Stevens Water

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Permeámetro Guelph para medición en terreno de infiltración y conductividad hidráulica, mediante método de presión (carga constante).

Guía rápida de selección

1. Si necesitas estimar **infiltración** y/o **conductividad hidráulica** directamente en terreno, este equipo es una opción adecuada.
2. Si tus mediciones requieren trabajar en perforaciones o puntos de difícil acceso, considera incorporar un **extensor de perforación** (accesorio).
3. Para continuidad operativa en campañas de terreno, considera mantener un **kit de repuestos de sellos (o-rings)** (repuesto).

Características

Diseñado para trabajo en campo: portátil y orientado a mediciones in situ.

Método de presión (carga constante) para ensayos controlados.

Útil para estudios de infiltración en suelos y evaluación de comportamiento hidráulico.

Construcción pensada para operación repetitiva y mantenimiento mediante repuestos.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Detalle
Ítem	Detalle
Método	Ensayo en terreno mediante método de presión (carga constante).
Aplicación	Estimación de infiltración y conductividad hidráulica del suelo (in situ).
Configuración	Kit para operación en campo. Accesorios y repuestos disponibles por separado.
Accesorios sugeridos	Extensor de perforación (según acceso). Kit de repuestos de sellos (o - rings) para mantenimiento.

Aplicaciones

Aplicaciones y usos: mediciones hidráulicas en suelo para proyectos, investigación y control de terreno.

Usos típicos

Ingeniería civil y geotecnia: evaluación de infiltración para diseño de drenaje y soluciones de infiltración.

Agronomía y riego: caracterización hidráulica del suelo para decisiones de manejo.

Gestión de aguas lluvia: estimación de capacidad de infiltración del terreno para dimensionamiento.

Investigación: campañas de medición repetibles con control del ensayo.

Recomendaciones de operación (prácticas)

Selecciona puntos representativos del terreno y registra condiciones (humedad, textura, cobertura).

Estándariza el procedimiento entre puntos (tiempos, estabilización y registro) para mejorar comparabilidad.

Mantén repuestos de sellos para reducir detenciones por desgaste en campañas largas.

Accesorios y repuestos recomendados

Extensor de perforación (cuando el punto de medición lo requiera).

Kit de repuesto de o-rings / sellos (para mantenimiento preventivo).

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)