



Vidrio reloj 90 mm de diametro

Código: CWGVIRELOJ090

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vidrio reloj 90 mm de diametro. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Vidrio reloj 90 mm de diametro.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Vidrio reloj 90 mm de diametro

Referencia de nombre: Vidrio reloj 90 mm de diametro

Dato del nombre: 90 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)