

Mesa de flujo de cemento motorizada; 100mm; 70mm; 50mm; 220 V; 50 Hz

Código: EQUIPLAB-578511

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mesa de flujo de cemento motorizada. Modelo ASTM. El modelo motorizado es accionado por un motor reductor de velocidad a traves de un acoplamiento mecanico a razon de 1 revolucion por segundo. El numero de gotas esta preestablecido en un contador y la maquina se detiene automaticamente al final del ciclo. La mesa esta fabricada en bronce y Ø254 mm. El cono fabricado en laton tiene unas dimensiones de 100 mm de diametro de base. x 70 mm de diametro superior. x 50 mm de alto. Completo con molde de flujo y apisonador. 220 V, 50 Hz, monofasico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)