

Probador de abrasión Bohme; 750mm; 200mm; 220 V; 60 Hz

Código: EQUIPLAB-578577

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probador de abrasion Bohme. El aparato se compone basicamente de un disco horizontal de hierro fundido con una velocidad de 30 ± 1 rpm y un diametro de 750 mm, provisto de una pista de prueba de 200 mm para colocar la muestra. Panel de control con cuentarrevoluciones digital y parada automatica despues de 22 rotaciones. La arena abrasiva debe pedirse por separado. 220 V, 50-60 Hz, monofasica

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)