

Aparato Micro-Deval, acero inoxidable, tambores de Ø200 x 154 mm que giran a una velocidad de 100 (± 5) r.p.m

Código: EQUIPLAB-578578

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Aparato Micro-Deval, acero inoxidable, tambores de Ø200 x 154 mm que giran a una velocidad de 100 (± 5) r.p.m. La máquina consta de un bastidor de acero, dos barras giratorias con capacidad para 4 cilindros. Esta equipado con dos cilindros de acero inoxidable, 25 kg de bolas de acero inoxidable de Ø 10 mm y un contador digital automático que permite la parada automática de la máquina al alcanzar el número de revoluciones preestablecido. 220 V, 60 Hz, monofásico.

Nombre original (completo): Aparato Micro-Deval, acero inoxidable, tambores de Ø200 x 154 mm que giran a una velocidad de 100 (± 5) r.p.m. La máquina consta de un bastidor de acero, dos barras giratorias con capacidad para 4 cilindros. Está equipado con dos cilindros de acero inoxidable, 25 kg de bolas de acero inoxidable de Ø 10 mm y un contador digital automático que permite la parada automática de la máquina al alcanzar el número de revoluciones preestablecido. 220 V, 60 Hz, monofásico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)