



Estufa/horno de secado al vacio - 24L - - 250°C - RT+10-250 °C, AC220V/3.6A

Código: B2-01-29-STK.01

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Horno de secado al vacio 24 L. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Horno de secado al vacio 24 L.

Tipo: Horno de secado al vacio 24 L

Referencia de nombre: Horno de secado al vacio 24 L

Dato del nombre: 24 L

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B2-01-29-STK.01
Modelo	B-HorSecVac1B4
Tipo	Al vacio
Capacidad	24 L
Temperatura maxima	250 C
Rango de temperatura	RT+10-250 C
Alimentacion	220 V
Corriente	3.6 A
Material camara	Acero inoxidable
Camara interior	Acero inoxidable

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)