

Agitador de varilla. 100-240 V, velocidad:
100-2500 rpm, volumen máximo: 20 L,
modelo analógico, 60 W.

Código: EQUIPLAB-579526

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Agitador de varilla. 100-240 V, velocidad: 100-2500 rpm, volumen maximo: 20 L, modelo analogico, 60 W.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)