

Máquina perforadora/testiguera de núcleo de hormigón con diámetro máximo de perforación de 150 mm, motor de 2 kW,

Código: EQUIPLAB-579578

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina perforadora/testiguera de nucleo de hormigon con diametro maximo de perforacion de 150 mm, motor de 2 kW, AC220V.

Nombre original (completo): Máquina perforadora/testiguera de núcleo de hormigón con diámetro máximo de perforación de 150 mm, motor de 2 kW, AC220V.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)