



Sensor de nivel ultrasonico con pantalla, rango 0-10M, Senal RS485, Bell-SenNivUlt1-62

Código: B-01-62-0003

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sensor de nivel ultrasonico con pantalla. Ficha generada desde el nombre comercial; validá contra ficha de proveedor si necesitás tolerancia o norma completa.

1. Confirmá dato clave según el protocolo.
2. Verificá nombre: Sensor de nivel ultrasonico con pantalla, rango 0-10M, Señal RS485.
3. Revisá material y norma si el ensayo lo exige.

Sensor de nivel ultrasónico con pantalla

Referencia de nombre: Sensor de nivel ultrasonico con pantalla, rango 0-10M, Señal RS485

Rango: 0 a 10

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Selección por rango / capacidad según protocolo

Almacenar limpio y seco

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)