

MOLDE CUBICO

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los procedimientos de ensayo requieren que las muestras se moldeen en varios tamaños estándar adecuados para la determinación de la resistencia a la compresión y a la flexión. Las tolerancias de ingeniería especificadas para los moldes son muy estrictas y el acabado interno de la superficie debe ser de alta calidad para cumplir con las recomendaciones establecidas en numerosas normas internacionales. Los moldes no deben deformarse durante la fabricación de muestras de hormigón para mantener las dimensiones de la probeta.

EN 12390-1 BS 1881



Modelos B-01-67-0022.1 y B-01-67-0022.2

Especificaciones técnicas

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-67-0022.1	100x100x100	0.6
B-01-67-0022.2	150x150x150	0.9

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-67-0022.3	100x100x100	5.5
B-01-67-0022.4	150x150x150	10

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-67-0022.5	100x100x100	9
B-01-67-0022.6	150x150x150	18

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-67-0022.7	100x100x100	9
B-01-67-0022.8	150x150x150	16

Modelo	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-67-0022.9	100x100x100	9
B-01-67-0022.10	150x150x150	16

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)