



Máquina dobladora de baldosas cerámicas

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Diseñados para producir probetas precisas evitando distorsión a lo largo de la longitud.
- Borde superior con diseño especial que evita dañar la superficie mecanizada.
- Superficie interior mecanizada por rectificadora.

EN 12390-1 EN 12390-2

Especificaciones técnicas

Modelo	Dimensión (mm)	Peso (kg)
B-01-67-0023.1	150×150×550	45
B-01-67-0023.2	150×150×750	55



Moldes de Hierro Fundido

Modelo	Dimensión (mm)	Peso (kg)
B-01-67-0023.3	150×150×550	25
B-01-67-0023.4	150×150×600	28
B-01-67-0023.5	150×150×700	32
B-01-67-0023.6	150×150×750	35

Modelo	Dimensión (mm)	Peso (kg)



Moldes de Acero

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)