



Analizador químico automático 400 pruebas/h

Código: B2-01-010014

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El analizador químico automático de 400 T/H está diseñado para optimizar los flujos de trabajo de laboratorio, proporcionando resultados fiables y precisos con una velocidad inigualable. Su completo conjunto de funciones lo convierte en una herramienta indispensable para entornos de análisis de alto volumen, garantizando diagnósticos precisos y operaciones de laboratorio eficientes.

Características

- 49 posiciones de muestra
- 56 posiciones para reactivos.
- 3. 120 cubetas de reacción.
- 4. 400 pruebas por hora.
- 5. Sonda con función anticolidión y función de detección de nivel de líquido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	2~70 µl - 20~350 µl - CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485
Método de análisis	Punto final, tiempo fijo, velocidad (cinética), turbidimetría
Certificados	CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485
Sistema	Sistema opcional de apertura o cierre, funcionamiento continuo durante 24 horas.
Posición del reactivo	56 posiciones de reactivos
Volumen de muestra	2~70 µl
Volumen de reactivo	20~350 µl
Sonda	Con función anticolidión y función de detección de nivel de líquido.
Lavado de sonda	Lavado automático interior y exterior
Enfriamiento de reactivos	2~12°C durante 24 horas
Cuencas	120 cuencos reutilizables
Sonda mezcladora	Agitación independiente, conversión automática de frecuencia
Lavado	Lavado automático de cubetas
Espectrofotometría	Espectrofotometría post-espectral

Especificación	2~70 µl - 20~350 µl - CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485
Longitud de onda	340~800 nm, <±1 nm
Absorbancia	0~3.5Abs
Control de calidad	Control de calidad en tiempo real, regla múltiple de Westgard, verificación de suma acumulativa, gráfico doble (2D)
Sistema LIS	Bidireccional, compatible con el protocolo HL7
Interfaz	Acceso al puerto LAN
Impresora	Modo de informes múltiples externos disponibles
Temperatura	15~30°C(±2°C)
Consumo de agua	Agua desionizada < 11 L/h
Humedad	40~85%
Peso neto	96 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1120*780*1035 mm
Peso bruto	141 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)