



Campana extractora de humos 0,3-0,8 m/s

Código: B2-01-010087**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La campana extractora de gases con conductos es un robusto dispositivo de seguridad de laboratorio diseñado para capturar y eliminar humos, vapores y partículas peligrosas durante experimentos químicos o procesos industriales. Al ventilar el aire contaminado a través de un sistema de extracción externo, proporciona un entorno seguro y eficiente para la manipulación de sustancias tóxicas.

Características

- El gabinete está diseñado con una superficie vertical, la perspectiva de operación es amplia y más humanizada.
- Hecho de material de placa de acero laminado en frío de alta calidad, superficie pulverizada electrostáticamente, con buen acabado.
- El panel de la plataforma del área de operación de la campana extractora está hecho de una placa física y química sólida, que es resistente a la corrosión ácida y alcalina y se puede desmontar para una fácil limpieza (tipo integral).
- La ventana frontal adopta vidrio templado de 5 mm de espesor para proteger mejor la seguridad del personal y los experimentos.
- Contrapeso de ventana delantera manual, regulable en altura.
- El diseño integrado del soporte de base y las ruedas del pedal se mueven de forma segura a través de las ruedas y también están bien fijados y nivelados.
- Equipado con ventilador de flujo axial PP, gran volumen de aire, bajo nivel de ruido, larga vida útil, fácil instalación.
- El ventilador puede regularse continuamente por velocidad, el botón de función es un interruptor pulsador, rendimiento estable.
- El lateral del cuerpo del gabinete está equipado con asas de elevación para facilitar su transporte.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1225 m³/h - 580*510*687 mm
Configuración	1225 m³/h - 580*510*687 mm
Número de usuarios	Soltero
Potencia nominal	95 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede superar los 500 W)
Alimentación eléctrica	220 V ± 10 %, 50 Hz (estándar); 110 ± 10 % V, 60 Hz (opcional)
Volumen de escape	1225 m³/h
Velocidad del aire	0,3 m/s □ 0,8 m/s
Ruido	≤65 dB(A)

Especificación	1225 m³/h - 580*510*687 mm
Lámpara LED	4W
Apertura máxima	400 mm (tipo integral)
Altura de la mesa	810 mm (tipo integral)
Accesorio estándar	Lámpara LED, casquillo a prueba de salpicaduras de tres núcleos, estándar nacional
Accesorio opcional	Soporte base, Banco de tablero físico y químico
Peso neto - Tipo de escritorio	60 kilos
Peso neto - Tipo integral	80 kilos
Peso bruto - Tipo de escritorio	78 kilos
Peso bruto - Tipo integral	100 kilos
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) - Tipo de escritorio	700*650*1050 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) - Tipo integral	700*650*1850 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	580*510*687 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) - Tipo de escritorio	805*840*1250 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) - Tipo integral	960*840*1250 mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)