



Purificador de aire 3 niveles 99,99 % de eficiencia a 0,3 μ m

Código: B2-01-010110

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El purificador de aire es un equipo de purificación que se utiliza ampliamente en hospitales, pequeñas clínicas, laboratorios, oficinas, salas de reuniones y hogares, entre otros. Protege tu vida y tu salud filtrando el polvo, los gérmenes y los virus presentes en el aire.

Características

- 1. Bajo nivel de ruido.
- 2. Pantalla LCD.
- 3. Control remoto.
- 4. Velocidad del aire ajustable.
- 5. Esterilización completa con lámpara UV.
- 6. Tipo móvil, tipo de pared, tipo de techo con ventosas.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1700*350*1050 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	900*150*1550 mm
Filtrar	Filtro primario, filtro HEPA
Filtro HEPA	99,99% de eficiencia a 0,3 μ m
Lámpara UV	Lámpara germicida UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente.
Espacio óptimo	$\leq 20m^2$
Ruido	≤ 58 dB
Consumo	240 W
Velocidad del aire ajustable	3 niveles
Fuente de alimentación	CA 220V $\pm$ 10%, 50/60Hz; 110V $\pm$ 10%, 60Hz
Limpieza en Outlet	Clase 100
Peso bruto	95 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1700*350*1050 mm

Aplicaciones

Purificador de aire: la compra se decide principalmente por dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 900*150*1550 mm y filtrar: filtro primario, filtro hepa.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 900*150*1550 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es filtrar: filtro primario, filtro hepa.

Adecuado cuando la especificacion requerida es filtro hepa: 99,99% de eficiencia a 0,3 μ m.

Criterios de compatibilidad

Verifique dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 900*150*1550 mm antes de confirmar la compra.

Verifique filtrar: filtro primario, filtro hepa antes de confirmar la compra.

Verifique filtro hepa: 99,99% de eficiencia a 0,3 μ m antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 900*150*1550 mm y filtrar: filtro primario, filtro hepa coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)