



Caja de pase 0,36–0,54 m/s

760*660*1130

Caja de transferencia; Dimensiones externas (ancho × profundidad × alto), mm: 660 × 570 × 1000; Dimensiones internas (ancho × profundidad × alto), mm: 500 × 500 × 500; Material: Acero inoxidable 304; Enclavamiento: Electrónico.

Código: B2-01-010126.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	760*660*1130 B2-01-010126.1
Tamaño externo (A*P*H) mm	660*570*1000
Tamaño interno (A*P*H) mm	500*500*500
Material	Acero inoxidable 304
Enclavamiento	Electrónico
Lámpara UV	8 W*1
Filtro HEPA	Eficiencia ≥99,995 % a 0,3 µm
Velocidad del aire limpio	0,36–0,54 m/s
Alimentación eléctrica	Estándar: 220 V 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Peso bruto (kg)	80
Tamaño del embalaje (A*P*H) mm	760*660*1130

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)