



Aislador para patos 0,1-0,2 m/s

Código: B2-01-010127

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Los aisladores para patos son dispositivos de aislamiento diseñados específicamente para patos y otras aves de corral, y se utilizan principalmente en experimentos con animales, investigación veterinaria, control de enfermedades y gestión de la salud avícola. Su objetivo principal es crear un entorno seguro y controlable para prevenir la transmisión de enfermedades y las infecciones cruzadas, y garantizar la precisión de los resultados experimentales.

Características

- 2. Equipado con un sistema de control automático de temperatura, hay dos luces de calentamiento dentro de la cámara que pueden garantizar una temperatura estable.
- 3. Equipado con sistema de alarma de temperatura alta y baja.
- 4. Equipado con funciones de desinfección, la lámpara UV superior facilita la desinfección.
- 5. Hecho de acero inoxidable 304, fácil de limpiar y desinfectar, hermoso y resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
- 6. La entrada y el escape de aire cuentan con filtros de efecto primario, efecto medio y HEPA de alta eficiencia, respectivamente, para garantizar la limpieza del cuerpo de la cavidad del aislador y del ambiente externo. El filtro de efecto primario se puede limpiar regularmente para bloquear partículas grandes y polvo, prolongando así su vida útil.
- 7. Conveniencia de observación y operación, con ventanas de observación y puertos de operación diseñados para que los investigadores observen el comportamiento y el estado de salud de los patos y realicen operaciones necesarias como muestreo y alimentación.
- 8. Buen sistema de ventilación, que ayuda a mantener el aire fresco y controla eficazmente el número de intercambios de aire para evitar la acumulación de gases nocivos.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 2845*992*2050 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	2594*812*1820 mm
Área de actividad animal (An. x Pr. x Al.)	1994*712*800 mm
Tasa de intercambio de aire	≥20 veces/h
Velocidad del flujo de aire	0,1 m/s~0,2 m/s dentro del espacio vital del pato
Bacterias que caen (número/utensilio/hora)	0
Filtrar	Prefiltro, filtro intermedio, filtro HEPA(H14)
Ruido	≤70 dB(A)

Especificación	pack 2845*992*2050 mm
Accesorios estándar	Lámpara de calentamiento, lámpara de iluminación, lámpara UV, sistema de alimentación y bebida, guantes*10 (pares), sensores de temperatura y humedad, sensores de presión diferencial.
Fuente de alimentación	CA 220 ± 10 %, 50 Hz/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)
Consumo	700 W
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	2845*992*2050 mm
Peso neto	303 kilos
Peso bruto	423 kilos

Aplicaciones

Aisladores de pato: la compra se decide principalmente por tamaño externo (an. x pr. x al.): 2594*812*1820 mm y área de actividad animal (an. x pr. x al.): 1994*712*800 mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tamaño externo (an. x pr. x al.): 2594*812*1820 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es área de actividad animal (an. x pr. x al.): 1994*712*800 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tasa de intercambio de aire: ≥ 20 veces/h.

Criterios de compatibilidad

Verifique tamaño externo (an. x pr. x al.): 2594*812*1820 mm antes de confirmar la compra.

Verifique área de actividad animal (an. x pr. x al.): 1994*712*800 mm antes de confirmar la compra.

Verifique tasa de intercambio de aire: ≥ 20 veces/h antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tamaño externo (an. x pr. x al.): 2594*812*1820 mm y área de actividad animal (an. x pr. x al.): 1994*712*800 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)