



Campana extractora de humos sin conductos 0,25-0,35 m/s

Código: B2-01-010130

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

En los laboratorios químicos, se generan muchos olores, humedad y sustancias corrosivas durante los experimentos. Para proteger la seguridad de los usuarios y evitar la propagación de contaminantes en los laboratorios, se utilizan campanas extractoras.

Características

- 1. Cumple con los criterios de aceptación de la plataforma y puede alcanzar la precisión del nivel de uso del saldo de cien mil.
- 2. Panel de control de pantalla táctil LCD, fácil de operar.
- 3. Con función de memoria en caso de corte de energía.
- 4. Diseño ergonómico frontal con pendiente de 8°, postura de trabajo sin fatiga.
- 5. Sensores de temperatura y humedad, pueden detectar la temperatura y la humedad interior.
- 6. Tres ventanas de acrílico transparentes laterales, diseño de inversión de ventana frontal, fácil de operar.
- 7. La encimera del área de operación adopta una encimera de mármol, que se puede desmontar para facilitar la limpieza.
- 8. Sistema de control electrónico, antisobrecarga, antidescarga eléctrica, rendimiento estable, larga vida útil.
- 9. Sonda interior y exterior, detecta la contaminación del aire interior y las condiciones del filtro.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	136 m³/h - ≤58 dB(A) - Ventilador incorporado
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	1230*830*2120 mm
Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto)	1110*740*700 mm
Altura de la superficie de trabajo	880 mm
Apertura máxima	650 mm
Velocidad del aire	0,25~0,35 m/s
Volumen de flujo de aire	136 m³/h
Ruido	≤58 dB(A)
Lámpara fluorescente	12W*2
Soplador	Ventilador incorporado

Especificación	136 m³/h - ≤58 dB(A) - Ventilador incorporado
Ventana delantera	Ventana acrílica, manual, diseño reversible.
Consumo	400 W
Fuente de alimentación	CA 220V ± 10%, 50Hz/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz
Ventana lateral	Ventana acrílica
Mesa de trabajo	encimeras de mármol
Filtro HEPA	1 unidad
Accesorio opcional	lámpara UV
Peso bruto	180 k gramo ; 95 kg
Mueble bajo	1380*1040*1060 mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)