



Campana extractora de humos de sobremesa 0,3-0,8 m/s

Código: B2-01-010136

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

En el laboratorio químico, la operación experimental producirá una variedad de gases de olor nocivo, mal olor, humedad y sustancias corrosivas, para proteger la seguridad de los usuarios y evitar que los contaminantes en el experimento se propaguen al laboratorio, la campana extractora se utiliza en las proximidades de fuentes de contaminación.

Características

- 2. Sistema de control por microprocesador, pantalla LED.
- 3. Con función de memoria en caso de corte de energía.
- 4. Soplador centrífugo incorporado.
- 5. Función de interbloqueo: lámpara UV y soplador, lámpara LED. (Solo para elegir lámpara UV)
- Nota: Con este tipo de campana extractora no se pueden realizar experimentos con ácidos fuertes, álcalis, sustancias inflamables o explosivas.

Especificaciones técnicas


Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	≤65 dB
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	700*620*1150 mm
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	640*550*700 mm
Apertura máxima	660 mm
Velocidad del aire	0,3~0,8 m/s
Ruido	≤65 dB
Lámpara LED	4W*2
Soplador	Ventilador centrífugo incorporado, velocidad ajustable
Ventana delantera	Ventana acrílica plegable, parte inferior con función de parada libre.
Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos
Ventanas traseras y laterales	vidrio templado de 5 mm
Consumo	200 W
Fuente de alimentación	CA 220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz

Especificación	≤65 dB
Accesorio estándar	Lámpara LED, filtro de carbón activado, ventilador, conducto de escape de PVC de 4,3 metros, abrazadera para tubería
Accesorio opcional	Lámpara UV de 15 W, filtro HEPA, base de soporte.
Peso bruto sin soporte de base	100 kg
Peso bruto con soporte de base	115 kg
Dimensiones del paquete sin soporte base (Ancho*Profundidad*Alto)	840*760*1400 mm
Dimensiones del paquete con soporte base (Ancho*Profundidad*Alto)	840*960*1400 mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)