



Cabina de flujo laminar vertical 0,3-0,5 m/s

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The PP Vertical Laminar Flow Cabinet is a high-quality clean air workstation designed for sensitive operations that require a particle-free, sterile environment. Constructed from durable polypropylene (PP), this cabinet ensures strong chemical resistance and is ideal for use in laboratories handling corrosive substances. With a vertical airflow design, the cabinet provides optimal protection for both samples and processes from contamination.

Características

- 1. Made of PP material, integrally welded.
- 2. Resistant to strong acid, alkali and strong corrosion.
- 3. With memory function in case of power-failure.
- 4. Interlock function: UV lamp and blower, LED lamp.
- 5. The work surface is seamlessly welded with 12mm thick PP plate, which is convenient for overall cleaning.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,3~0,5m/s - 980*540*550mm - Vidrio templado de 5mm, anti-UV - modelo 1000P	Rodajas Footmaster - modelo 1200P	1480*540*550mm - 99,995% de eficiencia a 0,3 μm - Rodaja Footmaster - modelo 1500P	Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm - Rueda Footmaster - ≤65 dB
Tamaño externo (A*P*Al)	1000*710*1800mm	1200*710*1800 mm	1500*710*1800mm	800*710*1800 mm
Tamaño interno (A*P*Al)	980*540*550mm	1180*540*550 mm	1480*540*550mm	780*540*550 mm
Altura de superficie de trabajo	750mm	750 mm	750mm	750 mm
Material	Fabricado en PP blanco porcelánico, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión	Fabricado en PP blanco tipo porcelana, resistente a ácido fuerte, álcali y anticorrosión	Fabricado en PP blanco porcelánico, resistente a ácido fuerte, álcali y anticorrosión	Fabricado en PP blanco tipo porcelana, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión
Ventana lateral	Vidrio templado de 5mm, anti-UV	Vidrio templado de 5 mm, antirrayos UV	Vidrio templado de 5 mm, anti-UV	Vidrio templado de 5 mm, anti-UV
Ventana frontal	Manual	Manual	Manual	Manual
Prefiltro	Fibra de poliéster	Fibra de poliéster	Fibra de poliéster	Fibra de poliéster
Filtro HEPA	99,995% de eficiencia a 0,3μm	Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm	99,995% de eficiencia a 0,3 μm	Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm
Velocidad de flujo de aire	0,3~0,5m/s	0,3~0,5 m/s	0,3~0,5 m/s	0,3~0,5 m/s
Ruido	≤65dB	≤65 dB	≤65 dB	≤65 dB

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0,3~0,5m/s - 980*540*550mm - Vidrio templado de 5mm, anti-UV - modelo 1000P	Rodajas Footmaster - modelo 1200P	1480*540*550mm - 99,995% de eficiencia a 0,3 μm - Rodaja Footmaster - modelo 1500P	Eficiencia del 99,995% a 0,3 μm - Rueda Footmaster - ≤65 dB
Apertura máxima	400mm	400 mm	400mm	400 mm
Lámpara UV	20W*1	20 W*1	20 W*1	20 W*1
Lámpara LED	8W*1	8 W*1	8 W*1	8 W*1
Iluminación	≥350lx	≥350 lx	≥350 lx	≥350 lx
Rueda	Rueda Footmaster	Rodajas Footmaster	Rodaja Footmaster	Rueda Footmaster
Enchufe impermeable	Uno, carga total ≤500W	Una, carga total ≤500 W	Una, carga total ≤500 W	Una, carga total ≤500 W
Consumo	650W	700 W	850 W	650 W
Accesorio estándar	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, enchufe impermeable*1, soporte base	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, toma impermeable*1, pedestal	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, toma impermeable*1, base de soporte	Lámpara UV*1, lámpara LED*1, toma impermeable*1, soporte base
Alimentación eléctrica	CA 220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional)	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Tamaño del embalaje (A*P*Al)	1150*950*1300mm	1350*950*1300 mm	1650*950*1300mm	950*950*1300 mm
Peso bruto	110kg	130 kg	150 kg	90 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)