



Gabinete de PP ventilado para reactivos y medicamentos

Código: B2-01-010161

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La campana extractora de humos canalizada es un dispositivo de seguridad de laboratorio robusto diseñado para capturar y eliminar humos, vapores y partículas peligrosos durante experimentos químicos o procesos industriales.

clave Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3 Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W) Fuente de alimentación: 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz; 110 $\pm$ 10%V, 60Hz (opcional) Volumen de escape: 1850 m³/h
Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3 Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W) Fuente de alimentación: 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz; 110 $\pm$ 10%V, 60Hz (opcional) Volumen de escape: 1850 m³/h
Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3 Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W) Fuente de alimentación: 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz; 110 $\pm$ 10%V, 60Hz (opcional) Volumen de escape: 1850 m³/h
Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3 Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W) Fuente de alimentación: 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz; 110 $\pm$ 10%V, 60Hz (opcional) Volumen de escape: 1850 m³/h
Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3 Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W) Fuente de alimentación: 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz; 110 $\pm$ 10%V, 60Hz (opcional) Volumen de escape: 1850 m³/h

- Número de usuarios: Soltero / 1~2 / 1~3
- Potencia nominal: 125 W (sin incluir la potencia de carga del enchufe, la potencia de carga no puede exceder los 500 W)
- Fuente de alimentación: 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz; 110 $\pm$ 10%V, 60Hz (opcional)
- Volumen de escape: 1850 m³/h

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 985*535*1915mm
Fuente de alimentación	AC110/220V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Tamaño externo (W*D*H)	900*450*1800mm (se puede personalizar según las necesidades del cliente)
Tamaño del paquete (W*D*H)	985*535*1915mm
Peso bruto	72 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)